



BELISLASER

Macchina Frazionaria Laser Co2 Verticale Catalogo

Contact us for more catalogs of **Macchina HIFU e HIFU vaginale**, **Macchina per cavitazione RF Micro ago RF**, **Macchina per la crescita dei capelli**, **Macchina laser CO2 frazionale**, **Macchine per la depilazione**, **Laser Nd yag e macchina laser Pico**, **Tester cutaneo Hydrafacial 2 in 1**, **Macchina per la scultura del corpo EMSlim**, **Macchina di riduzione del grasso di cavitazione RF di Cryolipolysis**, ecc.

BELISLASER

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd è un produttore riconosciuto a livello mondiale di apparecchiature mediche estetiche innovative e avanzate, con una forte presenza in Europa, Sud America e America Latina. Offriamo una gamma completa di dispositivi all'avanguardia, tra cui IPL, E-light, Radiofrequenza, Cavitazione, laser Nd-YAG, laser a diodi, laser CO2 frazionato, sistemi Lipolaser e analizzatori di pelle. La nostra rete di vendita si estende in Messico, Cile e Spagna, supportata da un agente doganale dedicato in Messico e dalla certificazione Cofepris per la conformità. Collaboriamo con ingegneri locali per fornire un'eccezionale assistenza tecnica post-vendita, assicurando ai nostri clienti un servizio affidabile ed efficiente.



Macchina Laser Co2 Frazionato Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-307



Introduzione

Macchina Laser CO2 Frazionato per resurfacing della pelle, rimozione cicatrici e anti-invecchiamento. Potenza 40W/60W, modalità regolabili e tempi di recupero minimi. Approvato dalla FDA per trattamenti sicuri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modalità Normale	
Lunghezza d'onda	10,6 μ m, laser infrarosso lontano
Potenza	40W (o 60W)
Modalità di Uscita	Continua, Superpulse, Frazionata
Raffreddamento	Raffreddamento ad Aria
Modalità Frazionata	
Grafiche di Scansione	7, Quadrato, Rettangolo, Rotondo o Grafiche Personalizzate
Stato di Lavoro	Modalità Hyperpulsed
Intervallo Impulsi	1ms-5000ms, 1ms per ogni passo
Diametro Punto Focale	$\leq 0,2$ mm
Larghezza Impulso	0,1ms-10ms, 0,1ms per ogni passo
Modalità di Lavoro	Continua, Superpulse, Carico Intermittente
Intervallo Punti	0,1mm-2,6mm, 0,1mm per ogni passo
Modalità Scansione	Emissione Disordinata, Emissione in Ordine, Emissione alla Massima Distanza
Specifiche Tecniche	
Dispositivi Laser	Dispositivo Laser a Corrente Sigillata Stimolata Continua
Messa a Fuoco Condensatore	f=100mm
Dimensione Getto	Regolabile da 0,1 mm a 20 mm
Dispositivo di Trasporto Raggio	Braccio di trattamento a sei segmenti e contrappeso
Dimensioni	53 cm x 50 cm x 65 cm
Peso Netto	65 kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, Cina

