

Macchina Laser Co2 Frazionato Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-306



introduzione

Macchina Laser CO2 Frazionato per il ringiovanimento della pelle, la rimozione delle cicatrici e i trattamenti ginecologici. Precisione a doppia modalità con impostazioni personalizzabili. Scopri di più ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Lunghezza d'onda	10,6 μm , laser a infrarossi lontani
Potenza	40W (o 60W)
Modalità di uscita	continua, superpulse, frazionata
Raffreddamento	raffreddamento ad aria

Parametro	Specifiche
Grafica di scansione	7, quadrato, rettangolo, tondo o personalizzato
Stato di lavoro	Modalità Hyperpulse
Intervallo impulsi	1 ms-5000 ms, passo di 1 ms
Diametro spot focale	$\leq 0,2$ mm
Durata impulso	0,1 ms-10 ms, passo di 0,1 ms
Modalità di lavoro	continua, superpulse, ricarica intermittente
Intervallo spot	0,1 mm-2,6 mm, ogni passo 0,1 mm
Modalità di scansione	Emissione disordinata, con un lato come base che emette in ordine, emettendo alla massima distanza

Parametro	Specifiche
Dispositivi laser	Dispositivo laser sigillato stimolato da corrente continua
Messa a fuoco condensatore	f=100 mm