

# Macchina Laser Co2 Frazionato Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-307



## introduzione

Macchina Laser CO2 Frazionato per resurfacing della pelle, rimozione cicatrici e anti-invecchiamento. Potenza 40W/60W, modalità regolabili e tempi di recupero minimi. Approvato dalla FDA per trattamenti sicuri.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                       | Specifiche                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità Normale</b>         |                                                                             |
| Lunghezza d'onda                | 10,6 $\mu$ m, laser infrarosso lontano                                      |
| Potenza                         | 40W (o 60W)                                                                 |
| Modalità di Uscita              | Continua, Superpulse, Frazionata                                            |
| Raffreddamento                  | Raffreddamento ad Aria                                                      |
| <b>Modalità Frazionata</b>      |                                                                             |
| Grafiche di Scansione           | 7, Quadrato, Rettangolo, Rotondo o Grafiche Personalizzate                  |
| Stato di Lavoro                 | Modalità Hyperpulsed                                                        |
| Intervallo Impulsi              | 1ms-5000ms, 1ms per ogni passo                                              |
| Diametro Punto Focale           | $\leq 0,2$ mm                                                               |
| Larghezza Impulso               | 0,1ms-10ms, 0,1ms per ogni passo                                            |
| Modalità di Lavoro              | Continua, Superpulse, Carico Intermittente                                  |
| Intervallo Punti                | 0,1mm-2,6mm, 0,1mm per ogni passo                                           |
| Modalità Scansione              | Emissione Disordinata, Emissione in Ordine, Emissione alla Massima Distanza |
| <b>Specifiche Tecniche</b>      |                                                                             |
| Dispositivi Laser               | Dispositivo Laser a Corrente Sigillata Stimolata Continua                   |
| Messa a Fuoco Condensatore      | f=100mm                                                                     |
| Dimensione Getto                | Regolabile da 0,1 mm a 20 mm                                                |
| Dispositivo di Trasporto Raggio | Braccio di trattamento a sei segmenti e contrappeso                         |
| Dimensioni                      | 53 cm x 50 cm x 65 cm                                                       |
| Peso Netto                      | 65 kg                                                                       |